

**Insertie de strunjire cu prelucrare medie VCMT, HBT020, Dimensiune / cantitate: 110304/50****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2643 110304/50
GTIN	4067263096047
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,25 - 1,75 mm
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	120 - 240 mm/min
Avans f	0,2 - 0,3 mm/rot
Conținut	261472 HBT020
Număr de bucăți	50
Categorie	HBT020
Sfărâmatore de aşchii	PM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Accesorii

VCMT 110304 Categorie HBT020

261472 HBT020