

**Insertie rotativă indexabilă cu prelucrare medie VBMT, HBT020, Dimensiune / cantitate: 160408/30****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2639 160408/30
GTIN	4067263095958
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Avans f	0,2 - 0,3 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	120 - 240 mm/min
Conținut	261259 HBT020
Adâncime de tăiere a_p	0,55 - 2,5 mm
Număr de bucăți	30
Categorie	HBT020
Sfărământor de aşchii	PM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Accesorii

VBMT 160408 Categorie HBT020

261259 HBT020