

HOLEX**Insertie rotativă indexabilă cu prelucrare medie VBMT, HBT020, Dimensiune / cantitate: 160404/30****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2639 160404/30
GTIN	4067263095934
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	120 - 240 mm/min
Avans f	0,2 - 0,3 mm/rot
Conținut	261257 HBT020
Adâncime de tăiere a_p	0,25 - 2,5 mm
Număr de bucăți	30
Categorie	HBT020
Sfărâmător de aşchii	PM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Accesorii

VBMT 160404 Categorie HBT020

261257 HBT020