


HOLEX**Insertie rotativă indexabilă cu prelucrare medie CCMT, HBT130, Dimensiune / cantitate: 09T308/50****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2647 09T308/50
GTIN	4067263096283
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Avans f	0,2 - 0,3 mm/rot
Conținut	260213 HBT130
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	80 - 135 mm/min
Adâncime de tăiere a_p	0,55 - 3,25 mm
Număr de bucăți	50
Categorie	HBT130
Sfărâmatore de aşchii	MM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Accesorii

CCMT 09T308 Categorie HBT130

260213 HBT130