


**Insertie rotativă indexabilă cu prelucrare medie CCMT, HBT130, Dimensiune / cantitate: 09T304/30****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2647 09T304/30
GTIN	4067263096252
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Conținut	260211 HBT130
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	80 - 135 mm/min
Adâncime de tăiere a_p	0,25 - 3,25 mm
Avans f	0,2 - 0,3 mm/rot
Număr de bucăți	30
Categorie	HBT130
Sfărâmător de aşchii	MM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Accesorii

CCMT 09T304 Categorie HBT130

260211 HBT130