

**Insertie rotativă indexabilă cu prelucrare medie CCMT, HBT130, Dimensiune / cantitate: 060204/30****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2647 060204/30
GTIN	4067263096238
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Conținut	260210 HBT130
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	80 - 135 mm/min
Adâncime de tăiere a_p	0,25 - 2 mm
Avans f	0,2 - 0,3 mm/rot
Număr de bucăți	30
Categorie	HBT130
Sfărâmbător de aşchii	MM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Accesorii

CCMT 060204 Categorie HBT130

260210 HBT130