

**Insertie rotativă indexabilă cu prelucrare medie CCMT, HBT130, Dimensiune / cantitate: 120408/50****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2647 120408/50
GTIN	4067263096320
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Avans f	0,2 - 0,3 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	0,55 - 4,25 mm
Conținut	260221 HBT130
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	80 - 135 mm/min
Număr de bucăți	50
Categorie	HBT130
Sfărâmatore de așchii	MM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Accesorii

CCMT 120408 Categorie HBT130

260221 HBT130