


**Insertie rotativă indexabilă cu prelucrare medie CCMT, HBT130, Dimensiune / cantitate: 09T304/50****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2647 09T304/50
GTIN	4067263096269
Clasa articolului	GGN

**Descriere tehnică**

Avans f	0,2 - 0,3 mm/rot
Conținut	260211 HBT130
Adâncime de tăiere $a_p$	0,25 - 3,25 mm
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	80 - 135 mm/min
Număr de bucăți	50
Categorie	HBT130
Sfărâmatore de așchii	MM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

## Accesorii

CCMT 09T304 Categorie HBT130

260211 HBT130