

**Insertie rotativă indexabilă cu prelucrare medie CCMT, HBT130, Dimensiune / cantitate: 09T308/30****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2647 09T308/30
GTIN	4067263096276
Clasa articolului	GGN

**Descriere tehnică**

Adâncime de tăiere $a_p$	0,55 - 3,25 mm
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	80 - 135 mm/min
Avans $f$	0,2 - 0,3 mm/rot
Conținut	260213 HBT130
Număr de bucăți	30
Categorie	HBT130
Sfărâmatör de aşchii	MM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

## Accesorii

CCMT 09T308 Categorie HBT130

260213 HBT130