


**Insertie rotativă indexabilă cu prelucrare medie CCMT, HBT130, Dimensiune / cantitate: 120408/30****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2647 120408/30
GTIN	4067263096313
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,55 - 4,25 mm
Conținut	260221 HBT130
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	80 - 135 mm/min
Avans f	0,2 - 0,3 mm/rot
Număr de bucăți	30
Categorie	HBT130
Sfărâmatör de aşchii	MM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Accesorii

CCMT 120408 Categorie HBT130

260221 HBT130