

**Insertie rotativă indexabilă cu prelucrare medie DCMT, HBT130, Dimensiune / cantitate: 11T308/50****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2651 11T308/50
GTIN	4067263096603
Clasa articolului	GGN

**Descriere tehnică**

Avans f	0,2 - 0,3 mm/rot
Adâncime de tăiere $a_p$	0,55 - 2,75 mm
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	80 - 135 mm/min
Conținut	260508 HBT130
Număr de bucăți	50
Categorie	HBT130
Sfărâmatore de aşchii	MM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

## Accesorii

DCMT 11T308 Categorie HBT130

260508 HBT130