

**Insertie rotativă indexabilă cu prelucrare medie DCMT, HBT130, Dimensiune / cantitate: 11T302/50****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2651 11T302/50
GTIN	4067263096566
Clasa articolului	GGN

**Descriere tehnică**

Avans f	0,2 - 0,3 mm/rot
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	80 - 135 mm/min
Adâncime de tăiere $a_p$	0,15 - 2,75 mm
Conținut	260503 HBT130
Număr de bucăți	50
Categorie	HBT130
Sfărâmatör de aşchii	MM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

## Accesorii

DCMT 11T302 Categorie HBT130

260503 HBT130