

**Insertie rotativă indexabilă cu prelucrare medie DCMT, HBT130, Dimensiune / cantitate: 11T304/50****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2651 11T304/50
GTIN	4067263096580
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Avans f	0,2 - 0,3 mm/rot
Adâncime de tăiere a _p	0,25 - 2,75 mm
Viteză de aşchiere v _c Aplicație principală	80 - 135 mm/min
Conținut	260507 HBT130
Număr de bucăți	50
Categorie	HBT130
Sfărâmatör de aşchii	MM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Accesorii

DCMT 11T304 Categorie HBT130

260507 HBT130