

**Insertie rotativă indexabilă cu prelucrare medie DCMT, HBT130, Dimensiune / cantitate: 11T302/30****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2651 11T302/30
GTIN	4067263096559
Clasa articolului	GGN

**Descriere tehnică**

Avans f	0,2 - 0,3 mm/rot
Conținut	260503 HBT130
Adâncime de tăiere $a_p$	0,15 - 2,75 mm
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	80 - 135 mm/min
Număr de bucăți	30
Categorie	HBT130
Sfărâmatore de așchii	MM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

## Accesorii

DCMT 11T302 Categorie HBT130

260503 HBT130