

**Insertie rotativă indexabilă cu prelucrare medie DCMT, HBT130, Dimensiune / cantitate: 11T308/30****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2651 11T308/30
GTIN	4067263096597
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Conținut	260508 HBT130
Avans f	0,2 - 0,3 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	0,55 - 2,75 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	80 - 135 mm/min
Număr de bucăți	30
Categorie	HBT130
Sfărâmatore de așchii	MM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Accesorii

DCMT 11T308 Categorie HBT130

260508 HBT130