

HOLEX**Insertie rotativă indexabilă cu prelucrare medie TCMT, HBT130, Dimensiune / cantitate: 16T308/30****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2659 16T308/30
GTIN	4067263096979
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,55 - 4 mm
Avans f	0,2 - 0,3 mm/rot
Conținut	261019 HBT130
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	80 - 135 mm/min
Număr de bucăți	30
Categorie	HBT130
Sfărâmător de aşchii	MM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Accesorii

TCMT 16T308 Categorie HBT130

261019 HBT130