

**Insertie rotativă indexabilă cu prelucrare medie TCMT, HBT130, Dimensiune / cantitate: 110204/50****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2659 110204/50
GTIN	4067263096948
Clasa articolului	GGN

**Descriere tehnică**

Conținut	261012 HBT130
Avans f	0,2 - 0,3 mm/rot
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	80 - 135 mm/min
Adâncime de tăiere $a_p$	0,25 - 2,75 mm
Număr de bucăți	50
Categorie	HBT130
Sfărâmător de așchii	MM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

**Accesorii**

TCMT 110204 Categorie HBT130

261012 HBT130