

**HOLEX****Plăcuță de retezare neutru, HBX25, Lățime de canelare l (mm) / cantitate:  
2,2/50****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2715 2,2/50
GTIN	4067263096719
Clasa articolului	GGN

**Descriere****Adaptat pentru:**

Lamă pentru debitare Cod273000.

**Descriere tehnică**

Avans f	0,07 mm/rot
Conținut	273010 2,2
Număr de bucăți	50
Rază la colț R	0,2 mm
Toleranță lățime de canelare w	±0,1 mm
Categorie	HBX25
Aplicația principală	P
Aplicație secundară	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire de canelare

## Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	120 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	100 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	90 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	80 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	60 m/min	M
GG(G)	recomandat	80 m/min	K
continuu	recomandat		
Uscat	recomandat		

## Accesorii

Plăcuță de retezare neutră Lățime de canelare w 2,2 mm

273010 2,2