

HOLEX**Plăcuță de retezare neutru, HBX25, Lățime de canelare l (mm) / cantitate:
3,1/50****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2715 3,1/50
GTIN	4067263096733
Clasa articolului	GGN

Descriere**Adaptat pentru:**

Lamă pentru debitare Cod273000.

Descriere tehnică

Toleranță lățime de canelare w	±0,1 mm
Rază la colț R	0,2 mm
Conținut	273010 3,1
Avans f	0,1 mm/rot
Număr de bucăți	50
Categorie	HBX25
Aplicația principală	P
Aplicație secundară	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire de canelare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	120 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	100 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	90 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	80 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	60 m/min	M
GG(G)	recomandat	80 m/min	K
continuu	recomandat		
Uscat	recomandat		

Accesorii

Plăcuță de retezare neutră Lățime de canelare w 3,1 mm

273010 3,1