

**Plăcuțe de rețezare, de oprire și de inserare neutru, HBG25, Lățime de canelare l (mm) / cantitate: 4/30****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2720 4/30
GTIN	4067263096764
Clasa articolului	GGN

**Descriere****Execuție:**

Unelte de canelare Cod 278005; 278015 – 278056.

**Descriere tehnică**

Număr de bucăți	30
Conținut	278029 4
Rază la colț R	0,3 mm
Avans f	0,1 - 0,26 mm/rot
Toleranță lățime de canelare w	±0,04 mm
Categorie	HBG25
Aplicația principală	P
Aplicație secundară	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire de canelare

## Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	150 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	130 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	120 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	100 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	80 m/min	M
GG(G)	recomandat	140 m/min	K
Uni	recomandat		
continuu	recomandat		
neregulat	indicat în anumite condiții		
Umiditate maximă	recomandat		

## Accesorii

Plăcuțe de strunjire de retezare, de degajare și de canelare neutră Lățime de canelare w 4 mm

278029 4