

**Plăcuțe de rețezare, de oprire și de inserare neutru, HBG25, Lățime de canelare l (mm) / cantitate: 4/50****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2720 4/50
GTIN	4067263096771
Clasa articolului	GGN

Descriere**Execuție:**

Unelte de canelare Cod 278005; 278015 – 278056.

Descriere tehnică

Conținut	278029 4
Număr de bucăți	50
Toleranță lățime de canelare w	±0,04 mm
Avans f	0,1 - 0,26 mm/rot
Rază la colț R	0,3 mm
Categorie	HBG25
Aplicația principală	P
Aplicație secundară	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire de canelare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	150 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	130 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	120 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	100 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	80 m/min	M
GG(G)	recomandat	140 m/min	K
Uni	recomandat		
continuu	recomandat		
neregulat	indicat în anumite condiții		
Umiditate maximă	recomandat		

Accesorii

Plăcuțe de strunjire de retezare, de degajare și de canelare neutră Lățime de canelare w 4 mm

278029 4