

**Prelucrare medie a plăcuțelor de strunjire VCMT, HBT130, Dimensiune / cantitate: 160404/50****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2667 160404/50
GTIN	4067263097303
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Conținut	261474 HBT130
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	80 - 135 mm/min
Avans f	0,2 - 0,3 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	0,25 - 2,5 mm
Număr de bucăți	50
Categorie	HBT130
Sfărâmător de așchii	MM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Accesorii

VCMT 160404 Categorie HBT130

261474 HBT130