

**Plăcuțe de retezare, de oprire și de inserare cu rază completă, HBG25, Lățime de canelare l (mm) / cantitate: 3/30****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2722 3/30
GTIN	4067263096788
Clasa articolului	GGN

Descriere**Execuție:**

Unelte de canelare Cod 278015 – 278056.

Descriere tehnică

Număr de bucăți	30
Rază la colț R	0,3 mm
Avans f	0,07 - 0,2 mm/rot
Toleranță lățime de canelare w	±0,04 mm
Conținut	278036 3
Categorie	HBG25
Aplicația principală	P
Aplicație secundară	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire de canelare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	150 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	130 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	120 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	100 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	80 m/min	M
GG(G)	recomandat	140 m/min	K
Uni	recomandat		
continuu	recomandat		
neregulat	indicat în anumite condiții		
Umiditate maximă	recomandat		

Accesorii

Plăcuțe de strunjire de retezare, de degajare și de canelarecu rază completă Lățime de canelare w 3 mm

278036 3