

**Prelucrare medie a plăcuțelor de strunjire VCMT, HBT130, Dimensiune / cantitate: 160404/30****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2667 160404/30
GTIN	4067263097297
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Conținut	261474 HBT130
Avans f	0,2 - 0,3 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	80 - 135 mm/min
Adâncime de tăiere a_p	0,25 - 2,5 mm
Număr de bucăți	30
Categorie	HBT130
Sfărâmător de așchii	MM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Accesorii

VCMT 160404 Categorie HBT130

261474 HBT130