

**Garant**

**Oprire/inserare placă de canelare, HB7020, Lățime de canelare l (mm) /  
cantitate: 2/50**

**Date comandă**

Numărul de comandă	GG2734 2/50
GTIN	4067263097150
Clasa articolului	GGN

**Descriere tehnică**

Rază la colț R	0,2 mm
Număr de bucăți	50
Conținut	273700 2
Avans f	0,05 - 0,15 mm/rot
Toleranță lățime de canelare w	±0,03 mm
Categorie	HB7020
Aplicația principală	P
Aplicație secundară	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire de canelare

**Date utilizator**

	<b>Se recomandă pentru</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Cod ISO</b>
--	----------------------------	----------------------	----------------

Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	220 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	180 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	170 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	140 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	60 m/min	S
GG(G)	recomandat	200 m/min	K
CuZn	recomandat	250 m/min	N
Uni	recomandat		
continuu	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		

## Accesorii

Plăcuțe de retezare / canelare Lățime de canelare w 2 mm

273700 2