

**HOLEX**

**Plăcuțe de retezare, de oprire și de inserare cu rază completă, HBG25, Lățime de canelare l (mm) / cantitate: 4/30**



## Date comandă

Numărul de comandă	GG2722 4/30
GTIN	4067263097105
Clasa articolului	GGN

## Descriere

### Execuție:

Unelte de canelare Cod 278015 – 278056.

## Descriere tehnică

Rază la colț R	0,3 mm
Avans f	0,1 - 0,26 mm/rot
Număr de bucăți	30
Conținut	278036 4
Toleranță lățime de canelare w	±0,04 mm
Categorie	HBG25
Aplicația principală	P
Aplicație secundară	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire de canelare

## Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	150 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	130 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	120 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	100 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	80 m/min	M
GG(G)	recomandat	140 m/min	K
Uni	recomandat		
continuu	recomandat		
neregulat	indicat în anumite condiții		
Umiditate maximă	recomandat		

## Accesorii

Plăcuțe de strunjire de retezare, de degajare și de canelarecu rază completă Lățime de canelare w 4 mm

278036 4