

**Garant****Prelucrare medie a plăcuțelor de strunjire CCGT, HU 7310, Dimensiune / cantitate: 120408/50****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2668 120408/50
GTIN	4067263097587
Clasa articolului	GGN

**Descriere tehnică**

Conținut	260160 HU7310
Adâncime de tăiere $a_p$	0,55 - 4,25 mm
Avans $f$	0,1 - 0,3 mm/rot
Număr de bucăți	50
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	350 - 600 mm/min
Categorie	HU 7310
Sfărâmatăor de așchii	AM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

## Accesorii

CC.T 120408 Categorie HU7310

260160 HU7310