

Garant**Prelucrare medie a plăcuțelor de strunjire CCGT, HU 7310, Dimensiune / cantitate: 09T308/50****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2668 09T308/50
GTIN	4067263097525
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	350 - 600 mm/min
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Conținut	260152 HU7310
Adâncime de tăiere a_p	0,55 - 3,25 mm
Număr de bucăți	50
Categorie	HU 7310
Sfărâmatör de aşchii	AM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Accesorii

CC.T 09T308 Categorie HU7310

260152 HU7310