

**Garant****Prelucrare medie a plăcuțelor de strunjire CCGT, HU 7310, Dimensiune / cantitate: 09T304/50****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2668 09T304/50
GTIN	4067263097501
Clasa articolului	GGN

**Descriere tehnică**

Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	350 - 600 mm/min
Adâncime de tăiere $a_p$	0,25 - 3,25 mm
Avans $f$	0,1 - 0,3 mm/rot
Număr de bucăți	50
Conținut	260150 HU7310
Categorie	HU 7310
Sfărâmatör de aşchii	AM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

## Accesorii

CC.T 09T304 Categorie HU7310

260150 HU7310