

Garant

**Oprire/inserare placă de canelare, HB7020, Lățime de canelare l (mm) /
cantitate: 4/30**

**Date comandă**

Numărul de comandă	GG2738 4/30
GTIN	4067263097440
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Avans f	0,08 - 0,26 mm/rot
Toleranță lățime de canelare w	±0,04 mm
Conținut	273704 4
Număr de bucăți	30
Rază la colț R	0,3 mm
Categorie	HB7020
Aplicația principală	P
Aplicație secundară	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire de canelare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
--	----------------------------	----------------------	----------------

Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	220 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	180 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	170 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	140 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	indicat în anumite condiții	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	recomandat	60 m/min	S
GG(G)	recomandat	200 m/min	K
CuZn	recomandat	250 m/min	N
Uni	recomandat		
continu	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		

Accesorii

Plăcuțe de retezare / canelare Lățime de canelare w 4 mm

273704 4