

**Garant**

**Plăcuță de profilat canale pentru prelucrare medie, HB7020, Lățime de canelare l (mm) / cantitate: 4/50**

**Date comandă**

Numărul de comandă	GG2742 4/50
GTIN	4067263097655
Clasa articolului	GGN

**Descriere tehnică**

Avans f	0,1 - 0,26 mm/rot
Rază la colț R	0,4 mm
Toleranță lățime de canelare w	±0,04 mm
Adâncime de tăiere a <sub>p</sub>	0,9 - 2,2 mm
Conținut	273729 4
Număr de bucăți	50
Categorie	HB7020
Aplicația principală	P
Aplicație secundară	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire de canelare

**Date utilizator**

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	220 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	180 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	170 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	140 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	60 m/min	S
GG(G)	recomandat	200 m/min	K
CuZn	recomandat	250 m/min	N
Uni	recomandat		
continuu	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		

## Accesorii

Plăcuță de profilat canale pentru prelucrare medie Lățime de canelare w 4 mm

273729 4