

Garant

Plăcuță de profilat canale cu rază completă, HB7020, Lățime de canelare l (mm) / cantitate: 2,5/50

**Date comandă**

Numărul de comandă	GG2746 2,5/50
GTIN	4067263097693
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Conținut	273735 2,5
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 0,7 mm
Avans f	0,08 - 0,16 mm/rot
Toleranță lățime de canelare w	$\pm 0,03$ mm
Număr de bucăți	50
Categorie	HB7020
Aplicația principală	P
Aplicație secundară	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire de canelare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
--	----------------------------	-------------------------	----------------

Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	220 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	180 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	170 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	140 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	indicat în anumite condiții	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	recomandat	60 m/min	S
GG(G)	recomandat	200 m/min	K
CuZn	recomandat	250 m/min	N
Uni	recomandat		
continuu	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		

Accesorii

Plăcuță de profilat canalecu rază completă Lățime de canelare w 2,5 mm

273735 2,5