

HEDI

Distribuitor de energie suspendat, Tip: 250AIR



Date comandă

Numărul de comandă	081142 250AIR
GTIN	4003644014965
Clasa articolului	08B

Descriere

Execuție:

Prize de ieșire cu capace cu autoînchidere.

Distribuitor de energie suspendat compact cu carcasă robustă ranforsată cu cauciuc dur; destinat distribuirii ordonate, cu economie de spațiu a energiei electrice respectiv a aerului comprimat.

- **Ghidaj simplu al cablului cu clemă de fixare a cablului.**
- **Inel de suspendare și cârlig masiv pentru unelte.**
- **Grad de protecție la stropirea cu apă IPX4.**

2 x racorduri de 1/4 inch pentru furtun de aer comprimat, lungime furtun de aer comprimat 2,5 m.

Funcționare:

IP20: Există protecție la introducerea de corpuri străine cu $\varnothing < 12$ mm, dar trebuie evitată totuși atingerea și în plus, nu prezintă niciun fel de protecție la apă.

IPX4: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile, fără protecție la introducerea de corpuri străine sau la atingere.

Notă:

Distribuitorul de energie suspendat cu conexiune Ethernet este disponibil la cerere.

Descriere tehnică

Lățime	227 mm
Adâncime	212 mm
Racord pneumatic	1/4 inch
Număr de prize 400 V/16 A	1
Tip	250AIR
Putere nominală	9,5 kW
Înălțime	305 mm
Număr de prize 250 V	6
Număr de racorduri pentru aer comprimat	2
Clasă de protecție IP	IP X4
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip ștecăr intrare	F
Tip produs	Distribuitor de energie