

**Garant**

**Plăcuță de profilat canale cu rază completă, HB7020, Lățime de canelare l (mm) / cantitate: 6/30**

**Date comandă**

Numărul de comandă	GG2746 6/30
GTIN	4067263097969
Clasa articolului	GGN

**Descriere tehnică**

Număr de bucăți	30
Adâncime de tăiere $a_p$	0,8 - 2,3 mm
Conținut	273735 6
Toleranță lățime de canelare w	$\pm 0,04$ mm
Avans f	0,12 - 0,3 mm/rot
Categorie	HB7020
Aplicația principală	P
Aplicație secundară	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire de canelare

**Date utilizator**

	<b>Se recomandă pentru</b>	<b><math>V_c</math></b>	<b>Cod ISO</b>
--	----------------------------	-------------------------	----------------

Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	220 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	180 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	170 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	140 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	60 m/min	S
GG(G)	recomandat	200 m/min	K
CuZn	recomandat	250 m/min	N
Uni	recomandat		
continuu	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		

## Accesorii

Plăcuță de profilat canalecu rază completă Lățime de canelare w 6 mm

273735 6