

**Garant**

**Plăcuță de profilat canale cu rază completă, HB7020, Lățime de canelare l (mm) / cantitate: 2/50**

**Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | GG2746 2/50   |
| GTIN               | 4067263097679 |
| Clasa articolului  | GGN           |

**Descriere tehnică**

|                                   |                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| Avans f                           | 0,06 - 0,14 mm/rot                             |
| Număr de bucăți                   | 50                                             |
| Toleranță lățime de canelare w    | ±0,03 mm                                       |
| Conținut                          | 273735 2                                       |
| Adâncime de tăiere a <sub>p</sub> | 0,1 - 0,6 mm                                   |
| Categorie                         | HB7020                                         |
| Aplicația principală              | P                                              |
| Aplicație secundară               | M                                              |
| Tip produs                        | Plăcuță amovibilă pentru strunjire de canelare |

**Date utilizator**

|  |                            |                      |                |
|--|----------------------------|----------------------|----------------|
|  | <b>Se recomandă pentru</b> | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>Cod ISO</b> |
|--|----------------------------|----------------------|----------------|

|                               |                             |           |   |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------|---|
| Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>  | recomandat                  | 220 m/min | P |
| Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>  | recomandat                  | 180 m/min | P |
| Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>  | recomandat                  | 170 m/min | P |
| Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup> | recomandat                  | 140 m/min | P |
| Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup> | indicat în anumite condiții | 120 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>  | recomandat                  | 140 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>  | recomandat                  | 130 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>    | recomandat                  | 60 m/min  | S |
| GG(G)                         | recomandat                  | 200 m/min | K |
| CuZn                          | recomandat                  | 250 m/min | N |
| Uni                           | recomandat                  |           |   |
| continuu                      | recomandat                  |           |   |
| Umiditate maximă              | recomandat                  |           |   |
| Uscat                         | indicat în anumite condiții |           |   |

## Accesorii

Plăcuță de profilat canalecu rază completă Lățime de canelare w 2 mm

273735 2