

Garant

Plăcuță de profilat canale cu rază completă, HB7020, Lățime de canelare l (mm) / cantitate: 5/50

**Date comandă**

Numărul de comandă	GG2746 5/50
GTIN	4067263097952
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Număr de bucăți	50
Avans f	0,12 - 0,26 mm/rot
Toleranță lățime de canelare w	±0,04 mm
Adâncime de tăiere a _p	0,7 - 2 mm
Conținut	273735 5
Categorie	HB7020
Aplicația principală	P
Aplicație secundară	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire de canelare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
--	----------------------------	----------------------	----------------

Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	220 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	180 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	170 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	140 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	indicat în anumite condiții	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	recomandat	60 m/min	S
GG(G)	recomandat	200 m/min	K
CuZn	recomandat	250 m/min	N
Uni	recomandat		
continuu	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		

Accesorii

Plăcuță de profilat canalecu rază completă Lățime de canelare w 5 mm

273735 5