

**Garant****Prelucrare medie a plăcuțelor de strunjire DCGT, HU 7310, Dimensiune / cantitate: 11T308/30****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2672 11T308/30
GTIN	4067263098034
Clasa articolului	GGN

**Descriere tehnică**

Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Adâncime de tăiere $a_p$	0,55 - 2,75 mm
Conținut	260464 HU7310
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	350 - 600 mm/min
Număr de bucăți	30
Categorie	HU 7310
Sfărâmbător de așchii	AM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

## Accesorii

DC.T 11T308 Categorie HU7310

260464 HU7310