

Garant**Prelucrare medie a plăcuțelor de strunjire SCGT, HU 7310, Dimensiune / cantitate: 120408/50****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2676 120408/50
GTIN	4067263098225
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Conținut	260766 HU7310
Adâncime de tăiere a_p	0,55 - 4,25 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	350 - 600 mm/min
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Număr de bucăți	50
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SCGT120408
Categorie	HU 7310
Sfărâmbător de așchii	AM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Accesorii

SC.T 120408 Categorie HU7310

260766 HU7310