

Garant**Prelucrare medie a plăcuțelor de strunjire SCGT, HU 7310, Dimensiune / cantitate: 09T302/30****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2676 09T302/30
GTIN	4067263098157
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,15 - 3,25 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	350 - 600 mm/min
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Conținut	260761 HU7310
Număr de bucăți	30
Categorie	HU 7310
Sfărâmător de așchii	AM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Accesorii

SCGT 09T302 Categorie HU7310

260761 HU7310