

Garant**Prelucrare medie a plăcuțelor de strunjire VBGT, HU 7310, Dimensiune / cantitate: 110304/50****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2681 110304/50
GTIN	4067263098423
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Număr de bucăți	50
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	350 - 600 mm/min
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Conținut	261224 HU7310
Adâncime de tăiere a_p	0,25 - 1,75 mm
Categorie	HU 7310
Sfărâmatător de așchii	AM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Accesorii

VB.T 110304 Categorie HU7310

261224 HU7310