

Garant**Prelucrare medie a plăcuțelor de strunjire VBGT, HU 7310, Dimensiune / cantitate: 160408/50****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2681 160408/50
GTIN	4067263098461
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Număr de bucăți	50
Conținut	261234 HU7310
Adâncime de tăiere a_p	0,55 - 2,5 mm
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	350 - 600 mm/min
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VBGT160408
Categorie	HU 7310
Sfărâmatore de aşchii	AM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

