

**Garant****Prelucrare medie a plăcuțelor de strunjire VCGT, HU 7310, Dimensiune / cantitate: 160408/30****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2686 160408/30
GTIN	4067263098652
Clasa articolului	GGN

**Descriere tehnică**

Număr de bucăți	30
Adâncime de tăiere $a_p$	0,55 - 2,5 mm
Avans $f$	0,1 - 0,3 mm/rot
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	350 - 600 mm/min
Conținut	261459 HU7310
Categorie	HU 7310
Sfărâmatător de așchii	AM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

## Accesorii

VC.T 160408 Categorie HU7310

261459 HU7310