

Garant**Prelucrare medie a plăcuțelor de strunjire VCGT, HU 7310, Dimensiune / cantitate: 160408/50****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2686 160408/50
GTIN	4067263098669
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Număr de bucăți	50
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	350 - 600 mm/min
Adâncime de tăiere a_p	0,55 - 2,5 mm
Conținut	261459 HU7310
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Categorie	HU 7310
Sfărâmatör de aşchii	AM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Accesorii

VC.T 160408 Categorie HU7310

261459 HU7310