

Garant**Cap de frezare pentru finisare, cu rază, HB730, Ø D h10: 16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	210330 16
GTIN	4045197523327
Clasa articolului	21M

Descriere tehnică

Lungime cap l	28 mm
Ø de tăiere D	16 mm
Lungimea tăişului L ₂	20 mm
Avans f _z pentru frezare laterală în oțel < 900 N/mm ²	0,08 mm
Referință de prindere	16 mm
Rotunjire a colțurilor r _v	0,8
Număr de dinți Z	6
Serie	TopCut
Categorie	HB730
Materialul sculei	Carbură
Standard	Normă de fabricație
Tip	N
Unghiul elicei	50 grad
Direcția de aşchiere	Orizontal
Lățimea de atac a _e la operația de frezare	0,1×D la frezare laterală mm
Strategie de aşchiere	HPC

Răcire interioară	nu
Suport recomandat	GARANT TopCut
Tip produs	Plăcuță pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	210 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	170 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	150 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	130 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	indicat în anumite condiții	110 m/min	P
Oțel < 55 HRC	indicat în anumite condiții	50 m/min	H
Oțel < 60 HRC	indicat în anumite condiții	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	indicat în anumite condiții	80 m/min	S
GG(G)	recomandat	160 m/min	K
Ulei	indicat în anumite condiții		
Umiditate maximă	recomandat		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		
Uscat	indicat în anumite condiții		
Aer	recomandat		

Accesorii

Adaptor pentru chei dinamometrice Tip 13X4	219986 13X4
Cheie de montaj Tip 13X4	219987 13X4