

Garant**Set șublere, interval de măsurare 150 mm Vernier 1/50, Număr de șublere: 3****Date comandă**

Numărul de comandă	410107 3
GTIN	4067263100027
Clasa articolului	40Z

Descriere**Execuție:**

Părțile de citire sunt cromate mat, antireflexie.

Gradații fine, contrast puternic.

Șurub de blocare a vernierului.

Cursor optimizat, ergonomic. Citire fără erori datorită gradației în culori contrastante.

Suprafețe de măsurare lepuite fin.

Livrare:

3 x șubler Cod 410105 Ref. 150.

Accesorii opționale:

Tabel filetat cod 412180 pentru șubler spate.

Descriere tehnică

Citire	0,02 mm
Gradație	1/128 inch
Domeniu de măsurare	0 - 150 mm
Lungimea ciocului	40 mm
Ambalaj	Husă
Standard	ISO 13385

Gradație	1/50 mm
Tijă de adâncime	Ø 1,6
Tijă adâncime existentă	da
Calibrarea	A1
Abatere de măsurare E MPE	±0,03 mm
Citire comutabilă	mm / inch
Blocare	Șurub de blocare superior
Tehnică de măsurare	analogic
Material	Oțel superior, INOX
Toate componentele	călit
Tabel de fileturi	Tabel șublere
Tip produs	Șubler universal

Servicii

CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 3X200 mm	021000 3X200
Calibrare DAkkSȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 3X200 mm	021010 3X200

Accesorii

Husă din piele sintetică pentru șublerul cu vernier	412500
---	--------