

# Yale

## Dispozitiv hidraulic cu gheară ridicătoare YAM, Capacitate portantă: 5t



### Date comandă

Numărul de comandă	086046 5
GTIN	4025092153997
Clasa articolului	08Y

### Descriere

**Execuție:**

Ridicător de mașină cu dimensiuni compacte, sarcina poate fi ridicată atât cu gheara ridicătoare cât și cu capul. Stabilitate înaltă, pârghia de pompă poate fi rotită la 270° (nu Ref. 2).

**Aplicație:**

Ridicarea, centrarea și schimbarea poziției mașinilor sau sarcinilor asemănătoare precum și pentru lucrări generale de reparație și montaj.

### Descriere tehnică

Lungime	257 mm
Înălțime minimă de poziționare	26 mm
Lățime gheară	75 mm
Înălțimea cursei	120 mm
Greutate	19 kg
Lungime gheară	57 mm

Înălțime	290 mm
Lățime	182 mm
Revenire cu arc automată	da
Capacitate portantă maximă	5 t
Tip produs	Ridicător hidraulic de mașini