

Garant**APET 133504 FR acoperit cu strat diamantat, HB7810, Tip: ALU****Date comandă**

Numărul de comandă	215308 ALU
GTIN	4045197601155
Clasa articolului	21B

Descriere**Notă:**

Valori de referință pentru $a_e = 0,25 \times D$ / $a_p = 4$ mm, $a_{p\max} = 6$ mm.

Rază la colț: 0,4 mm

Avans f_z per dinte: 0,2 mm

Descriere tehnică

Avans f_z per dinte	0,2 mm
Tip	ALU
Rază la colț	0,4 mm
Serie	Softcut®
Cod ISO Plăcuță amovibilă	APET 133504 FR
Categorie	HB7810
Materialul sculei	Carbura
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Alu Termo Pl	recomandat	600 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	600 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	550 m/min	N
Grafit, GRP, CRP	recomandat		
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		