

**Garant****APMT 133504 TR, HB7520, Tip: UNI**

### Date comandă

Numărul de comandă	215374 UNI
GTIN	4045197601353
Clasa articolului	21A

### Descriere

**Notă:**Valori de referință pentru  $a_e = 0,25 \times D$  /  $a_p = 4$  mm,  $a_{p\max} = 6$  mm.

Rază la colț: 0,4 mm

### Descriere tehnică

Tip	UNI
Rază la colț	0,4 mm
Serie	Softcut®
Cod ISO Plăcuță amovibilă	APMT 133504 TR
Categorie	HB7520
Materialul sculei	Carbura
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

### Date utilizator

	<b>Se recomandă pentru</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Cod ISO</b>
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	330 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	290 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	250 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	120 m/min	M
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		