

**Garant****Set șublere digitale, cu indicator de adâncime pătrat, interval de măsurare 150 mm IP54 cu ieșire de date, Număr de șublere: 10****Date comandă**

Numărul de comandă	412681 10
GTIN	4067263100225
Clasa articolului	41A

**Descriere****Execuție:**

Șubler digital IP54 cu ieșire de date. **Afișaj LCD ușor lizibil, cu contrast puternic, cu înălțimea cifrelor 11,5 mm.** Durată de funcționare a bateriilor foarte mare datorită sistemului de măsurare modern, eficient din punct de vedere energetic. După 20 de minute, sistemul comută automat în modul economic și poate fi reactivat prin simpla mișcare a cursorului. Se mențin valoarea măsurată și punctul zero. Cu Preset (ajustarea inițială a valorii). **Carcasă ergonomică cu componente Haptoprene®, care asigură o mânăuire confortabilă.** Suprafețele de măsurare sunt lepuite cu precizie.

**Avantaj:**

- **Carcasă ergonomică cu componente Santoprene® pentru o mânăuire confortabilă.**
- **Durabilitate îndelungată a bateriei.**
- **Afișaj LCD mare, cu contrast, cu cifre de 11,5 mm.**
- **Design nou modern.**

**Funcționare:**

IP54: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

**Livrare:**

Inclusiv baterie Cod 081560 Ref. CR2032. **10x șubler** Cod 412680 Ref. 150.

**Accesorii opționale:**

Cablu de date Cod 498948, interfață pentru tastatură Cod 498963

**Piese de schimb:**

Capac ieșire de date Cod 412237 Ref. D, suport baterie Cod 412237 Ref. B.

## Descriere tehnică

Calibrarea	A1
Tijă de adâncime	dreptunghiular - 3,7×1,3
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081560 CR2032
Abatere de măsurare E MPE	±0,02 mm
Citire	0,0005 inch
Alimentare cu energie	Cu baterii
Domeniu de măsurare	0 - 150 mm
Citire	0,01 mm
Număr de baterii incluse	10
Standard	ISO 13385
Citire comutabilă	mm / inch
Clasă de protecție IP	IP 54
Lungimea ciocului	40 mm
Interfață	Interfață RS232C
Interfață	Interfață USB
Tehnică de măsurare	digital
Material	Oțel superior, INOX
Toate componentele	călit
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Șubler universal

## Servicii

CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 10X200 mm	021000 10X200
Calibrare DAKkȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 10X200 mm	021010 10X200

## Accesorii

Cablu de conectare Tip R2	498948 R2
Interfață pentru tastaturăUSB Tip G2	498963 G2
Șurub pentru suport de măsurător de adâncime	412236
Capac pentru șubler Tip B	412237 B
Cablu de conectare Tip USB2	498948 USB2
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
Capac pentru șubler Tip D	412237 D