

Garant**Set șublere digitale, cu indicator de adâncime pătrat, interval de măsurare 150 mm IP54 cu ieșire de date, Număr de șublere: 3****Date comandă**

Numărul de comandă	412681 3
GTIN	4067263100201
Clasa articolului	41A

Descriere**Execuție:**

Șubler digital IP54 cu ieșire de date. **Afișaj LCD ușor lizibil, cu contrast puternic, cu înălțimea cifrelor 11,5 mm.** Durată de funcționare a bateriilor foarte mare datorită sistemului de măsurare modern, eficient din punct de vedere energetic. După 20 de minute, sistemul comută automat în modul economic și poate fi reactivat prin simpla mișcare a cursorului. Se mențin valoarea măsurată și punctul zero. Cu Preset (ajustarea inițială a valorii). **Carcasă ergonomică cu componente Haptoprene®, care asigură o mânăuire confortabilă.** Suprafețele de măsurare sunt lepuite cu precizie.

Avantaj:

- **Carcasă ergonomică cu componente Santoprene® pentru o mânăuire confortabilă.**
- **Durabilitate îndelungată a bateriei.**
- **Afișaj LCD mare, cu contrast, cu cifre de 11,5 mm.**
- **Design nou modern.**

Funcționare:

IP54: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv baterie Cod 081560 Ref. CR2032. **3x șubler** Cod 412680 Ref. 150

Accesorii opționale:

Cablu de date Cod 498948, interfață pentru tastatură Cod 498963

Piese de schimb:

Capac ieșire de date Cod 412237 Ref. D, suport baterie Cod 412237 Ref. B.

Descriere tehnică

Citire comutabilă	mm / inch
Număr de baterii incluse	3
Alimentare cu energie	Cu baterii
Abatere de măsurare E MPE	±0,02 mm
Clasă de protecție IP	IP 54
Tijă de adâncime	dreptunghiular - 3,7×1,3
Citire	0,01 mm
Citire	0,0005 inch
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Standard	ISO 13385
Calibrarea	A1
Domeniu de măsurare	0 - 150 mm
Lungimea ciocului	40 mm
Interfață	Interfață RS232C
Interfață	Interfață USB
Tehnică de măsurare	digital
Material	Oțel superior, INOX
Toate componentele	călit
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Șubler universal

Servicii

CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 3X200 mm	021000 3X200
Calibrare DAKKȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 3X200 mm	021010 3X200

Accesorii

Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
Șurub pentru suport de măsurător de adâncime	412236
Cablu de conectare Tip USB2	498948 USB2
Cablu de conectare Tip R2	498948 R2
Interfață pentru tastaturăUSB Tip G2	498963 G2
Capac pentru șubler Tip D	412237 D
Capac pentru șubler Tip B	412237 B